





**Centronics-Steckverbinder, Stecker, Konfektionsversion**

**Centronics-connectors, male, assembly type**



<b>Gehäuse</b> Stahl	<b>Shell</b> Steel
<b>Kontakte</b> Phosphor Bronze	<b>Contacts</b> Phosphor bronze
<b>Isolierkörper</b> PBT glasfaserverstärkt UL94 V-0	<b>Insulator</b> PBT glass fibre reinforced UL94 V-0
<b>Betriebsstrom</b> 5A	<b>Current rating</b> 5A
<b>Durchschlagsspannung</b> 1000V AC 1 Minute	<b>Withstanding voltage</b> 1000V AC 1 minute
<b>Isolationswiderstand</b> 1000MΩ min. ( 500V DC )	<b>Insulation resistance</b> 1000MΩ min. ( 500V DC )
<b>Betriebstemperatur</b> -55°C bis +105°C	<b>Operating temperature</b> -55°C to +105°C

Dimension								
No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G	H
14	12.96	25.60	38.10	29.00	8.20	21.60	39.90	7.0
24	23.76	36.30	48.80	39.90	8.60	21.00	39.60	9.0
36	36.72	49.30	61.80	53.20	7.90	22.60	40.50	11.5
50	51.84	64.40	77.00	68.10	8.60	24.90	44.30	12.5



Bestellcode : **A - 57 / x - M**  
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen  
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

**1.** Polzahl  
14, 24, 36, 50

No. of contacts  
14, 24, 36, 50

D-Sub / Hoods  
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords  
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x  
Hardmetric

Sockets + Strips  
Jumper