

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 10:53
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **401078**
Warengruppe: **LED-Filament/Globeform/Gold**
Bezeichnung **9W (63W) 220-240V E27 850lm 2000K DIM Retro-LED HD**

Technik

Produkt Daten

Wendel/LED Stil **StraightUp**
Sockel **E27**
Brennlage **u360**
Länge [mm] **95**

Breite [mm] **95**
Höhe [mm] **140**
Gewicht [g] **55,00**
Gehäusematerial **Glas gold**
Schutzglas **nein**

Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-20**
Maximale Umgebungstemperatur [°C] **40**
Belüftung erforderlich **ja**
Marke **Müller-Licht**
CE **ja**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **9,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **9,00**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **9,27**

Lebensdauer Nominalwert [h] **15000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **15000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **AC**
Nom. Stromstärke [mA] **60**
EEK **A+**
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,50**
Zündzeit [sec.] [<] **0,4**

Dimmbarkeit **ja**
Schaltzyklen bis Ausfall **50000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **9**
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%] **86**
Ausfallrate allg. [%] [<=] **5,00**
Ausfallrate 1000h [%] [<=] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **850**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **850**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **94**
Farbtemperatur [K] **2000**
Lichtfarbe **super-warm-white**

Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] **6**
Flimmerfaktor [≤] **10,00**
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W] **63**
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥] **0,80**

Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] **2,00**

Umwelteigenschaften

Info auf DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **0,00**

Stück **1**
Barcode1 **4018412677600**

Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**

Tray

Gewicht [g] **0,00**
Stück **3**

Barcode1 **4018412677617**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412677610300003**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **0,00**
Stück **18**

Barcode1 **4018412677624**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412677627300018**

Barcodetyp 2 **EAN128**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Dez 2020 10:53
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **401078**
Warengruppe: **LED-Filament/Globeform/Gold**
Bezeichnung **9W (63W) 220-240V E27 850lm 2000K DIM Retro-LED HD**

EEK-Label

