

Druckluft-Winkelschleifer

M2L025RS9

Winkelschleifmaschine verlängert mit Schleifteller

IR Ingersoll Rand



Druckluft-Winkelschmirgelmaschine der Baureihe M2 mit 1/min 2.500:

- Leistungsstarker, ölfreier 0,75-kW-Druckluftmotor (1 PS).
- Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den Luftstrom für effizienten Energieverbrauch.
- Spindelarretierung bei Winkelmodellen ermöglicht einen schnelleren und einfacheren Wechsel der Zubehörteile.
- Abluftschlauch serienmäßig.

Technische Daten

Leistung (kW)	0,75
Freie Drehzahl (1/min)	2500
Gewicht (kg)	1,9
Mindestschlauchweite (mm)	10
Scheibendurchmesser (mm)	optional
Gesamtlänge (mm)	318
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Luftverbrauch (l/min)	1188
Geräuschpegel (dB(A))	87
Spindelgewinde	M14