

fetra

Kommissionierwagen

Traglast 300 kg, mit 1 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 850 x 610
mm, Etage(n) aus Drahtgitter,
Konstruktion aus Stahlrohr galvanisch
verzinkt, Mit TPE-Bereifung auf
Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 218914



fetra
Transportgeräte



fetra Kommissionierwagen

Traglast 300 kg

Kommissionierwagen

- Traglast 300 kg
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 610 mm
- Höhe x Länge x Breite 1625 x 1091 x 690 mm
- Etage(n) aus Drahtgitter
- Aufbauten: 2 Stirnwände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahlrohr galvanisch verzinkt
- Maschenweite Boden 120 x 30 mm / Seiten 100 x 50 mm
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rillenkugellager
- 10 Jahre Garantie














Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Rad Ausstattung 2 Lenkrollen mit Feststellern





Wagentyp	Kommissionierwagen	Material	Stahlrohr
Traglast	300 kg	Maschenweite Seiten	100 x 50 mm
Ladeflächenlänge	850 mm	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenbreite	610 mm	Aufbauten	2 Stirnwände (Drahtgitter)
Höhe	1625 mm	Schiebebügel	2 Stück
Etagen Anzahl	1 Stück	Rad-Ø	125 mm
Material Etage(n)	Drahtgitter	Radlager	Rillenkugellager
Maschenweite Boden	120 x 30 mm	Material Felge	Kunststoff
Länge	1091 mm	Oberfläche	galvanisch verzinkt
Breite	690 mm	Garantie	10 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	28 kg
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen		

Zubehör

215410		Flügel für Kommissionierwagen, Höhe x Länge x Breite 1625 x 850 x 610 mm, aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
218918		Schreibtisch für Kommissionierwagen, aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau, Höhe x Breite 335 x 352 mm
218919		Kennzeichnungstafel für Kommissionierwagen, aus Stahl in mattschwarz, Höhe x Breite 210 x 330 mm
218920		Flaschenhalterung für Kommissionierwagen, einhängbar, aus Kunststoff, Inhalt 0,33 - 1,5 l
218922		Spurrolle für Kommissionierwagen, für Wagenlänge 850 mm, mit TPE-Bereifung
218926		Einhängeboden für Kommissionierwagen, Länge x Breite 850 x 610 mm, aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
218929		Trittstufe für Kommissionierwagen, mit 3 Stufen, aus Holz und Stahl, Höhe 600 mm, für Wagenbreite 610 mm
218931		Fachteiler für Drahtgitterboden, Höhe x Breite 95 x 606 mm, aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
218933		Ladeflächenteiler für Kommissionierwagen, Höhe x Breite 95 x 606 mm, aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
218936		Deichsel und Kupplung für Kommissionierwagen, aus Stahl, für Wagenbreite 610 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
218941		Rückwand für Kommissionierwagen, Höhe x Länge x Breite 1625 x 850 x 610 mm, aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm