

META

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1306 x 635 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden / 4 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 594062



Das Lagersystem



META Akten-Steckregal

Grundregal

META Aktenregal - Grundfeld



- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1306 x 635 mm
- Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden / 4 Ordnerhöhen
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- Im Raster von 25 mm verstellbar






- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längsriegel
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 1 Auffangwanne und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Aktenregal	Material	Stahl
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Grundfeld	Fachbreite	1250 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachtiefe	600 mm
Höhe	1850 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	1306 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	635 mm	Ordnerhöhen	4 Stück
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Fachlast	100 kg	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Feldlast	1000 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 1 Auffangwanne und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante	Anlieferung	vormontiert
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	59,8682 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Längsriegel		

Zubehör

101520		Fachteiler, Für Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071		Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender

		Zinkbeschichtung
150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
488338		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1006 x 636 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden / 4 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
593955		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1250 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
593977		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 756 x 635 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden / 4 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
594073		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1256 x 635 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden / 4 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, Mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittlfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg