

HSM SECURIO B26 - 1 x 5 mm mit Öler



Artikelnummer	18041110	Eingabebreite	280 mm
EAN	4026631046336	Behälter-/Auffangvolumen	55 l
eclass 7.1	24320706	Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1011
UN/SPSC	44101603	Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office	Durchsatzleistung pro h	8 kg
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Schnittbreite	1 mm	Leistungsaufnahme	500 W
Partikellänge	5 mm	Spannung	230 V
Schnittart	Partikelschnitt	Frequenz	50 Hz
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7, F-3	Breite x Höhe x Tiefe	497 x 676 x 397 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	4	Gewicht	29,1 kg
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	5	Farbe	weiß
Schnittgut	Papier		