



# Alu-Topline

Aufgrund der Profilvertechnik  
ist dieses Gehäuse optimal  
an individuelle Anforderungen  
anpassbar

- 4 Grundgrößen
- 2 Höhen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
- Horizontal geteilte Profile für vereinfachte Montage
- Vertiefte Folientastaturfläche im Oberteil
- Montagenuten im Innenraum
- “Unsichtbare” Wandbefestigung als Zubehör



<b>Farbton</b>	Profil naturfarben eloxiert; Kunststoffdeckel Quarzgrau, ähnlich RAL 7039 oder Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Sonderfarben auf Anfrage
<b>Schutzart</b>	IP 40/DIN EN 60529; optional IP 54/DIN EN 60529
<b>Gehäusematerial</b>	Strangpressprofil: Al Mg Si 0,5 eloxiert; Kunststoffdeckel ABS; Details siehe Technische Informationen

Das geteilte Gehäuseprofil bietet eine schnelle und einfache Montage der Elektronik und weiterer Komponenten, die in den verschiedenen Nuten und Schraubkanälen optimal befestigt werden können. Das Oberteil, mit abge-senkter Fläche für die Montage von Folientastaturen, kann wahlweise auch um 180° gedreht montiert werden, um bei gleicher Konfektionierung Tisch- und Wandanwendungen abzudecken. Die rückseitig glatten Flächen bieten optimale Voraussetzungen für die Montage von Schnittstellen, wie zum Beispiel USB oder D-Sub. Bei der Ausführung ATPH 1865 können diese Schnittstellen bei Bedarf auch frontseitig montiert werden. Als Profilabschluss stehen Kunststoffdeckel in zwei unterschiedlichen Farben zur Verfügung. Zur Erreichung der Schutzart IP 54 ist neben der im Zubehör erhältlichen Dichtung AT...DI auch eine Rundschnurdichtung im Gehäuseprofil werksseitig zu montieren. Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar.



# Alu-Topline




## Gehäuseprofile horizontal geteilt

Modell	Best.-Nr.	A	B	C
ATPH 1850-0150	92850150	181,2	53,2	150
ATPH 1850-0200	92850200	181,2	53,2	200
ATPH 1850-0250	92850250	181,2	53,2	250
ATPH 1850-0300	92850300	181,2	53,2	300
ATPH 1865-0150	92865150	181,2	68,2	150
ATPH 1865-0200	92865200	181,2	68,2	200
ATPH 1865-0250	92865250	181,2	68,2	250
ATPH 1865-0300	92865300	181,2	68,2	300

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig

Hinweis: Zubehör siehe Folgeseiten.  
Sonderlängen auf Anfrage.



Z-2803215

# ATPH Zubehör

## Abschlussdeckel

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Bemerkung
ATD 1850-7024	92050024	Graphitgrau	Für ATPH 1850
ATD 1850-7039	92050039	Quarzgrau	Für ATPH 1850
ATD 1865-7024	92065024	Graphitgrau	Für ATPH 1865
ATD 1865-7039	92065039	Quarzgrau	Für ATPH 1865

Lieferumfang: 2 Deckel, 8 Schrauben, 8 Schraubenabdeckungen



## Dichtungen für Schutzart IP 54

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
AT 1850 DI	92050000	Für ATPH 1850
AT 1865 DI	92065000	Für ATPH 1865

Lieferumfang: 5 Satz Moosgummidichtungen (re. / li.)



## Wandbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Bemerkung
AT 1800-0150 WB	92800150	Für ATPH ....-0150
AT 1800-0200 WB	92800200	Für ATPH ....-0200
AT 1800-0250 WB	92800250	Für ATPH ....-0250
AT 1800-0300 WB	92800300	Für ATPH ....-0300

Lieferumfang: 1 Wandprofil, 2 Gewindestifte

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



## Universelle Wandbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Bemerkung
AT 0150-7024 UWB	92815024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0150
AT 0200-7024 UWB	92820024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0200
AT 0250-7024 UWB	92825024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0250
AT 0300-7024 UWB	92830024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0300

Lieferumfang: Profil, 2 Seitenflansche kompl., Schrauben, Abdeckkappen

Hinweis: Im 10°-Raster schwenkbar. Gehäusebearbeitung auf Anfrage.



## Isolierstreifen zur Platinenmontage am Profil

Modell	Best.-Nr.
AT-IS 00020	92000100

Lieferumfang: 5 Isolierstreifen



## GummifüÙe

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Bemerkung
AB – GF	84006700	Schwarz	Polyurethan, 65-75 Shore

Lieferumfang: 4 GummifüÙe

