

Industrie-Stoffhandtuchspender

Heavy Duty



Der Klassiker unter den Stoffhandtuchspendern. Seit 40 Jahren bewährt in normal bis stark frequentierten Waschräumen. Mit seiner Robustheit speziell konzipiert für den Einsatz in Werkstätten und gewerblichen Bereichen.

> [Heavy Duty](#) CWS Art.-Nr. 102000

CWS Stoffhandtuchspender Heavy Duty:

Robuste, seit Jahrzehnten bewährte Mechanik. Wartungsfreies, leises Kunststoffgetriebe gibt je Zug ca. 30 cm Handtuchlänge aus. Automatische Missbrauchssperre gibt nach einigen Sekunden ein frisches Einmalstoffhandtuch frei. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Entkopplungsautomatik beim Deckel-öffnen für schnellen Handtuchwechsel. Handtuchlänge einstellbar, somit ist der Spender auch für die Trocknung der Arme geeignet. Gehäuse aus weißem, pflegeleichtem, schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Unbedenklich verwertbare Metalle und Kunststoffe gemäß ISO 1043.

CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 40 m lang und 27 cm breit, für ca. 130 Abtrocknungen.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender Heavy Duty, Format: 476,1 × 387,3 × 259 mm für eine Stoffhandtuchrolle 30 × 0,27 m mit 30-cm-Handtuchvorschub. Kunststoffgetriebe mit Dosier- und Entkopplungsautomatik und Rücklaufsperrung. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).
Fabrikat CWS, Art.-Nr. 102000

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Zwei obere Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, die unteren zwei Schrauben einsetzen und alle festziehen.

> 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm

> 4 Schrauben, 5 × 35 mm

