



Description:

Nourrices à carburant PROFI, 5 L, kaki, PE-HD avec homologation NU pour le transport d'essence, de diesel et d'autres matières dangereuses

- conforme aux exigences de sécurité les plus élevées, robuste et résistant aux chocs
- fabrication contrôlée par le TÜV et convient pour E10
- avec tube de sortie intégré dans le corps de la nourrice et raccord fileté imperdable avec sécurité enfant, noir
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- pas de particules de rouille et conductivité thermique inférieure par rapport aux nourrices métalliques
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- accessoires et pièces de rechange distincts disponibles, par exemple systèmes de remplissage de sécurité, tuyaux de sortie, étiquettes pour substance dangereuse (306100)
- N° d'homologation UN 3H1/Y/120/XX/D/BAM 15506-huen
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- p=profondeur=147 mm l=largeur=265 mm h=hauteur=247 mm
- Couple de serrage : Serré à la main

Informations:

Article

| | |
|------------------------|----------------------|
| Numéro d'article | 800200 |
| GTIN | 4007228800203 |
| Tarif douanier | 39233090 |
| Unité d'emballage (VE) | 12 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Couleur | olive |
| Volume en l | 5 |
| Poids (kg) | 0,54 |
| T x B x H (mm) | 147 x 265 x 247 |

Suremballage

| | |
|---------------------|------------------------|
| Contenu en morceaux | 12 |
| T x B x H (mm) | 805 x 605 x 270 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Poids par récipient (kg) | 7,34 |
|--------------------------|-------------|

Palette

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Nombre de cartons | 16 |
| Nombre de couches | 8 |
| L x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 2,31 |

| | |
|------------------|---------------|
| Carton par étage | 2 |
| Poids (kg) | 137,44 |