

ROLINE FO-jumperkabel 50 / 125µm OM4, LSH / LC, LSOH, violet, 2,0 m

Art.nr. 21.15.9472
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.15.9472



Hoogwaardige glasvezelkabels met aan de ene kant een hoogbeveiligde LSH-aansluiting en aan de andere kant een LC-stekker - beide aansluitingen zijn UPC-gepolijst.

- Duplexkabel met vezel type 50 / 125µm OM4
- Kabelmateriaal: schede halogeenvrij en vlamvertragend, violet, massieve kern met aramide trekontlasting
- LC-connector: SFF-connector met hoge mechanische belastingscapaciteit, push-pull, niet-roterende keramische ferrule
- LSH-stekker: met precisie vervaardigde lage-terugloopverzwakker, keramische ferrule
- UPC gepolijst voor lager inbrengverlies
- Opmerking: de kabel is verkrijgbaar in 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	2 m
Aantal Leidingen	2
Kabel type	Duplexkabel

Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4
Type connector kant 1	LSH
Type connector kant 2	LC
Kevlar Trekontlasting	ja
Kabel LSOH	ja