

Gedore

GEDORE 1.06/2 Universal- Abzieher

2-armig, 160x150 mm

Artikelnummer: 245739

GEDORE



Technische Details

Hakenfußstärke an der Spitze e1	3,5 mm	umdrehbare Arme vorhanden	ja
Gesamtbreite [mm]	220 mm	Hakenbremse vorhanden	nein
Spindel Abrutschsicherung	nein	Spannbügel vorhanden	nein
Spindel Gewindegröße	G1/2" x 210 mm	Nachrüstbar mit Hydraulikspindel	ja
1000 V isoliert	nein	Spannweite Aussenabziehen (max.)	160 mm
Hydraulikspindel optional	1.06/HSP1	Verwendungsart	innen_und_aussenabziehen
Netto-Gewicht [kg]	3 kg	3D-Daten vorhanden	nein
VDE zertifiziert	nein	Schrauben inklusive	nein
Gesamthöhe [mm]	49 mm	Abrutschsicherung an der	nein

		Spindel	
Schlüsselweite Betätigungssechsk	22 mm	Hydraulikspindel vorhanden	nein
Spindelspitze auswechselbar	nein	REACH Registrierung vorhanden	nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]	18 mm	Schnellspannhebel vorhanden	nein
Spannweite Innenabziehen a2 (min)	80 mm	Spanntiefe nutzbar b [mm]	150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max)	220 mm	Haken parallel verschiebbar	nein
Gesamtlänge [mm]	245 mm	Zugkraft (max.) [t]	5 t
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Anzahl der Arme	2
Skaleneinteilung vorhanden	ja	Gewicht	3,04 kg
Hakenfußbreite an der Nutzfläche	30 mm		