

## stumpf Werkstatt-Center

Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 1000 x 500 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, 4 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front in RAL9006 Weißaluminium

Artikelnummer: 502729



## stumpf Werkstatt-Center

### Werkstatt-Center

- Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Rollladentür
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- 4 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 45 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
- durchgehende Griffleiste
- mit Auszugssperre
- Lochplatten-Rückwand
- Arbeitsplatte und Schrankfach mit 1 Boden
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar

- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front in RAL9006 Weißaluminium
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Schrankschranktyp	Werkstattsschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Rollladentür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	2140 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1000 mm	Material	Stahlblech
Tiefe	500 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Schrank Ausstattung	Böden, Schublade, Arbeitsplatte, Loch-/Schlitzplatte, Schrank	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Schließfunktion	Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Traglast Fachboden	80 kg	Auszugsführung	kugelgelagert
Schubladen Anzahl	4 Stück	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Fronthöhe 100 mm	3 Stück	Auszug Schublade	100 %
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Auszugssperre	ja
Schubladentraglast	45 kg	fahrbar	nein
Schrankfach	ja	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016	Gewicht	148 kg

## Zubehör

502744		Schließfach für Werkstattsschrank, Tiefe 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
502746		Elektropaket mit Lichtleiste und Doppelsteckdose, Kabel 2 m lang, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
521613		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, mit Hammerschlaglackierung in blaugrau

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot

