

## NV Halogenglühlampe 50,67x45mm, GU5,3 28V 10W 36° mit Frontglas

Artikel-Nr. 42081

Lampenleistung: 10 W  
Lampenspannung: 28 - 28 V  
Sockel: GU5,3  
Ausstrahlungswinkel: 36 °  
Infrarottechnik: Nein  
Frontscheibe: Ja  
Durchmesser: 51 mm  
Gesamtlänge: 45 mm  
Axiale Wendel: Nein  
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas  
Niederdrucktechnik: Ja  
UV-Schutz: Ja  
Farbe: ohne  
Cool Beam: Ja  
Xenon: Nein  
Neodym-Lampe: Nein



NV Halogenglühlampe 50,67x45mm Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 36°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:02

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.