




## NAUTILUS 10 SPOT

**Outdoor Strahler, QPAR51, edelstahl, max. 35W, inkl. 1,5mKabel**

Die mobilen Strahler der NAUTILUS Familie sind die Plug & Play Bestseller aus dem Hause SLV, die seit vielen Jahren unzählige gewerbliche wie private Outdoor Bereiche bereichern. Die Gründe liegen auf der Hand: Kompromisslose Qualität in puncto Beständigkeit und Flexibilität. So sorgt eine NAUTILUS Außenleuchte sowohl in strengen Winter Nächten als auch an warmen Sommerabenden für ein unvergleichliches Ambiente und erleuchtende Effekte im Garten. Ganz gleich, ob Sie mit der Nautilus Ihre Blumen, Bäume oder Gewässer beleuchten. Die NAUTILUS Familie verfügt über eine Vielzahl an Ausführungen verschiedener Typen, Formen und Farben, mit Stecker oder offenem Kabelende, mit Montageplatte oder Erdspeiß. Bei Exemplaren mit GU10-Fassung beachten Sie bitte die maximalen Maße und Wattzahlen für das einzusetzende Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Wann lassen Sie sich von den vielfältigen Vorteilen des SLV-Klassikers begeistern?



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	229741
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	180 °
Horizontaler Drehbereich	360 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Boden,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	25 W
Farbe	edelstahl
Lichtaustritt	direkt
Länge	10.5 cm
Durchmesser	9.5 cm
Nettogewicht	0.587 kg
Bruttogewicht	0.661 kg
BIG WHITE Seite	697

## Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, schwarz
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005083	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, schwarz
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz

## Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
--------	--------------------------------