

**Artikelnummer:** 156904

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8466, B 1250 x T 900 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8466, 2 Schubladen, 2 Türen, Tiefe 700 oder 900 mm: Die Werkbank Serie 8466 hat zwei Schubladen und zwei abschließbare Türen. Dabei ist die Werkbank Serie 8466 in einer Tiefe von 700 oder 900 mm bestellbar. Dieses Modell der Werkbank Serie 8466 verfügt über zwei 180 mm hohe Schubladen mit je einer Tragkraft von 100 kg. Dabei können die Schubladen um 90 Prozent ausgezogen werden. Unterhalb der Schubladen befinden sich zwei Türen, die dank Zentralverriegelung abgeschlossen werden können. Die Türen sind 360 mm breit und haben eine Öffnungsweite von 180 Grad. Auch der 4-seitige Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte kann zur Ablage genutzt werden. Die rund 40 mm starke Arbeitsplatte ist aus Buche-Massiv. Ihre Oberfläche ist bereits geschliffen und geölt. So trägt die Werkbank Serie 8466 eine Flächenlast von 1250 kg. Sie wird vollständig montiert geliefert. Bei Ihrer Bestellung haben Sie die Möglichkeit, zwischen einer Tiefe von 700 mm oder 900 mm und einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm zu wählen. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 2 Schubladen: 1 x 180 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 2 Türen: 2 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 840 mm



**EAN/GTIN:** 4040376093448