

## Kugellrollen • mit Stahlblechgehäuse

22750.0036



### Produktbeschreibung

Kugellrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab  $d_1 = 36$  besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

### Werkstoff

#### Deckel

- Stahl, galvanisch verzinkt

#### Gehäuse

- Stahl, galvanisch verzinkt

#### Kugel


- Rostfreier Stahl

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Toleranzringe

### Maßzeichnung





### Bestellinformationen

$d_1$ $\pm 0,095$	Kugeldurchmesser	$d_2$	Abmessungen				Aufnahmebohrung $D_1^{1)}$ +0,07 [mm]	dynamische Tragzahl C [N]	 [g]	Art.-Nr.
			$h_1$ $\pm 0,4$	$h_2$	$h_3$	$h_4$				
[mm]										
alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl										
62	45	75	19	53,7	4,2	10,3	61,83	4500	739	22750.0036

<sup>1)</sup> Richtwerte für 2 mm Stahlblech / 5 mm Aluminium (Festsitz)

### Anwendungsbeispiel





## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.