

REINILON JA-TOP 38

Industriereiniger

Produktbeschreibung:

REINILON JA-TOP 38 ist ein Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis für industrielle und gewerbliche Verwendung. Es wurde speziell für die unkomplizierte und wirtschaftliche Reinigung industrieller Flächen entwickelt. JA-TOP 38 ist als wasserlösliches Produkt nicht brennbar – außerdem enthält es anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert.

Anwendungsbereiche:

REINILON JA-TOP 38 reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Fläche, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände, Kacheln, Marmor usw., Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung, Schwimmbecken, Autoreifen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium u.a.m.

Anwendungshinweise:

REINILON JA-TOP 38 kann aufgesprüht, aufgebürstet, aufgespritzt oder anders aufgetragen werden. Ebenso ist eine Anwendung in Druckwaschanlagen möglich. Anwendungstemperatur bis 60°C. JA-TOP 38 kann je nach Verschmutzung konzentriert oder bis 1:10 verdünnt verarbeitet werden. Bei geringeren Verschmutzungen sind auch stärkere Verdünnungen möglich. Es empfiehlt sich, mit JA-TOP 38 Versuche zu machen, bevor der Reinigungsvorgang begonnen wird. Nach Beendigung der Reinigung sollte die behandelte Fläche gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden.

Produktsicherheit:

Sprühnebel nicht einatmen, für gute Lüftung sorgen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden. Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich ist.

Lieferbare Gebinde:

Artikelnummer	Verkaufseinheit
7Y5570	6 x 750ml
7Y5566	10 Liter Kanister
7Y5568	200 Liter Fass