

## Fahrbare Schutzvorhänge Typ SV

### ■ Personen- und Inventarschutz bei Schweißarbeiten

- 3-tlg. mobiler Schutzvorhang, bestehend aus einem Mittelteil und zwei Schwenkarmen
- Maße gesamt: B x H (mm): 3700 x 1950, Mittelteil: 2100 x 1950, Schwenkarm: 800 x 1950
- 4 Lenkrollen (davon 2 Rollen feststellbar)
- aus flexiblem Kunststoff, selbstlöschend (Flammpunkt > 300° C)
- die Vorhänge sind an der Oberkante knüpfbar (mit Ringösen), seitliche Befestigung mit Karabinerhaken
- Bodenfreiheit ca. 30 cm



Typ	FSV 1	FSV 2	FSV 3
Farbe	mattgrün	rotbraun	glasklar
Gewicht [kg]	35	35	35
Bestellnummer	130-009-J9	130-010-J9	130-011-J9

## Tragbare Schutzvorhänge Typ TSV

### ■ ideal für häufig wechselnde Schweißplätze

- zugelassen nach EN 1598
- leichte und dennoch robuste Konstruktion für den täglichen Betrieb
- Komplettsatz inkl. Spannvorhang zur einfachen Selbstmontage
- aus flexiblem Kunststoff, selbstverlöschend (Flammpunkt 300° C)


#### ■ Maße TSV 1:

Spannvorhang B x H (mm): 1400 x 1600  
Gesamthöhe 1870

#### ■ Maße TSV 2:

Spannvorhang B x H (mm): 2000 x 1600  
Gesamthöhe 1870

Typ	TSV 1	TSV 2
Bestellnummer mattgrün	130-012-J9	130-014-J9
Bestellnummer rotbraun	130-013-J9	130-015-J9



**Schutzhandschuhe  
Schweißschutz**

siehe Seite  
**569**

## Spritzschutzdecken Typ SD

### ■ bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und -perlen

- schnitt-, schiebe- und scheuerfest
- asbestfrei, toxikologisch unbedenklich



Typ	SD 600	SD 1300
Maße außen B x T [mm]	1000 x 2000	900 x 2000
Ausführung	Spritzschutz bis 600° C, z.B. als Schutz gegen Funkenflug	Spritzschutz bis 1300° C, z.B. als Schutz vor Schweißperlen oder flüssiger Schlacke
Bestellnummer	130-016-J9	130-017-J9

