


## sèche-mains

commande par capteur infrarouge,  
hauteur x largeur x profondeur 216 x  
275 x 100 mm, puissance 250 - 1000  
W, en acier inoxydable brossé

Numéro d'article: 142214




## Sèche-mains

### Série B

sèche-mains

- pour espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme
- commande par capteur infrarouge
- hauteur x largeur x profondeur 216 x 275 x 100 mm
- durée de séchage 15 sec
- puissance 250 - 1000 W
- en acier inoxydable brossé



## Détails techniques

espaces collectifs	distributeur	temps de séchage	15 sec
type de distributeur	sèche-mains	puissance	250-1000 W
fréquence d'utilisation	vertical	matériau de boîtier	acier inoxydable
domaine d'utilisation	espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme	surface de boîtier	brossé
commande	capteur infrarouge	exécution couleur	acier inoxydable
hauteur	216 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE55977853
largeur	275 mm	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5

profondeur 100 mm

Poids 3,3 kg