

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 200 kg, avec bandage TPE,
diamètre 160 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 159276

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette pivotante

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 160 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	frein	sans
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	200 kg	hauteur totale	195 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de	ménage le sol

		roulement
Ø de roue	160 mm	longueur de plaque 138 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque 109 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis 105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	Poids 1,8 kg
matériau de boîtier	acier	