VARIOfit

chariot à plateaux

×

force 400 kg, Avec 3 plateau(x), plateau longueur x largeur 845 x 495 mm, plateau(x) en tôle, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



温





Numéro d'article: 203107



VARIOfit Chariot à plateaux

3 plateaux en tôle

chariot à plateaux

- force 400 kg
- Avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 845 x 495 mm
- plateau(x) en tôle
- plateau(x) avec rebord antichute
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques					
appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune		
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non		
charae	400 ka	rabattable	non		

longueur de plateau	845 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	495 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	3 pièce	Diamètre de roue	160 mm
matériau plateau(x)	tôle	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
force plateau	200 kg	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	rebord antichute	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	couleur	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	910 mm	garantie	12 années
matériau	acier	nombre de barres de poussée	1 pièce
matériau de finition	soudé	Poids	44,5 kg
norme européenne	non		

Cela s'adapte aussi				
Celu 3 u	aupie aussi	l •••		
149743	X	bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein		
203396	× [marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort		
215911	X	caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm		
221143	X 01	gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9		
221309	X 01	gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique		
505133	X 01	ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm		
520197	X 01	boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé		
551468	×	carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg		