

Treston rayonnage Kanban - rayonnage départ M1350

hauteur x largeur x profondeur 1860 x 1385 x 805 mm, charge maximale par élément 700 kg, utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément, montants avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 230207



rayonnage Kanban - rayonnage départ



- convient pour pour 32 bacs à bec ou caisses Europe max. (300x400 mm)
- hauteur x largeur x profondeur 1860 x 1385 x 805 mm
- charge maximale par élément 700 kg
- 4 niveau(x) avec tablette inclinée, sans plateau de recouvrement
- niveaux avec 2 rails de guidage amovibles
- utilisation bilatéral - le garnissage depuis l'arrière du rayonnage et le retrait d'articles depuis l'avant peuvent parfaitement avoir lieu simultanément
- structure en acier

- montants avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage Kanban	équipement des tablettes / nivea	2 rails de guidage
convient pour (produit/matériau)	bacs à bec, caisses Europe	plateau de recouvrement	non
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	bilatéral
matériau	acier	surface de tablette	revêtement poudre époxy
hauteur	1860 mm	surface de montant	revêtement poudre époxy
largeur	1385 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	805 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	220 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge maxi par élément	700 kg	garantie	5 années
type tablette/niveau	tablette inclinée	Poids	83 kg

Cela s'adapte aussi ...

216909		Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm
221146		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 9