

ventouse de manutention

force verticale 120 kg, 1 ventouse(s)
Ø 210 mm, avec pompe manuelle
et affichage pour obtenir la
dépression, corps en aluminium,
volume de livraison : dans une
mallette



Numéro d'article: 329232

Ventouse de manutention

avec 1 ventouse






ventouse de manutention

- force verticale 120 kg
- convient pour charges larges et lisses
- 1 ventouse(s) Ø 210 mm
- avec pompe manuelle et affichage pour obtenir la dépression
- poignée gainée antidérapante pour levage sûr
- corps en aluminium
- volume de livraison : dans une mallette

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| appareil de levage | appareil de levage | nombre de ventouses | 1 pièce |
| type de moyen de levage | élévateur de panneaux | équipement appareil de levage | pompe manuelle et affichage pour obtenir la dépression |
| type porte-panneaux | ventouse de manutention | poignée | poignée gainée antidérapante |
| force verticale | 120 kg | matériau | aluminium |
| convient pour (produit/matériau) | charges larges et lisses | volume de livraison | dans une mallette |
| diamètre de disques | 210 mm | Poids | 1,78 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221159 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |