


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1154/7016 Opklapbare wagen



Wagen van stalen buis, gepoedercoat kleur antracietgrijs RAL 7016, laadvlak van houten plaat, toplaag middengrijs. Duwbeugel op het platform klappbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	900
laadvlak breedte (mm)	600
Laadvlakhoogte (mm)	230
Totale lengte (mm)	995
Totale breedte (mm)	620
Totale hoogte (mm)	965
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Wenk	Afmetingen ingeklapt: 960 x 620 x 318 (LxBxH mm)
Gewicht (kg)	25
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976311548