

Artikelnummer: 129754

Kurzbeschreibung: Plattformwagen, 1000 x 700 mm

Langbeschreibung: Plattformwagen, 1000 x 700 mm: Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).
Ladefläche: B 1000 x T 700 mm
Außenmaß: B 1060 x T 700 mm
Ladeflächenhöhe: 285 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 26 kg

Radgröße: 200 mm

