

Termékinformációk

13 92 200

Elektromos szerelőfogó



- 6 funkció egy fogóban
- Multifunkciós fogó elektromos szereléshez; lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához, hajlításhoz, sorjátlanításhoz, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és érvéghüvelyek krimpeléséhez
- A csuklóba integrált nyitórugóval rendelkező modelleknél az aktivált zárókilincs zárva tartja a vágóéleket, miközben megmarad a többi funkció
- Az intelligens zárva tartó szerkezettel a fogó nyitása nélkül lehetséges a "megfogás". Az él zárva és védve marad.
- Sima megfogó felületek a csúcson az egyes erek sérülésmentes megfogásához; profilozott megfogó felületek és befogópofák lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogásához
- Markáns külső pofaél süllyesztett fali dobozok megmunkálásához és átvezető lyukak sorjátlanításához
- Csupaszító lyukak 0,75 - 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
- Krimpelősüllyeszték érvéghüvelyekhez 0,5 - 2,5 mm²
- Precíziós (indukciósan edzett) élű kábelolló Cu- és Al-kábelhez 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm méretig
- Karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	13 92 200
EAN	4003773075103
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	260 g
Méret	200 x 63 x 21 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm ²
Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

