

## Termékinformációk

# 49 11 A0

## Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Egyenes csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

M M Ö

### Általános

Cikkszám	49 11 A0
EAN	4003773048718
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	101 g
Méret	140 x 62 x 12 mm
Szabvány	DIN 5254 A

### Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 3 – 10 mm
Csúcsok (átmérő)	0,9 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség