

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x
breedte 875 x 1820 x 1390 mm,
inhoud 1500 l, in grijs, vorksloffen

Artikelnummer: 100582



Cemo Grote GVK-container

Onderbouw met vorksloffen

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 875 x 1820 x 1390 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1540 x 1110 mm
- inhoud 1500 l
- in grijs
- wanden: gladde, naadloze vlakken voor eenvoudige reiniging
- vorksloffen
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




| | | | |
|----------|----------------|------------------|----------------|
| baktype | Maxi-container | wand uitvoering | glad, naadloos |
| euronorm | nee | vloerconstructie | gesloten |

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| vorm | conisch | stapelbaar | nee |
| inhoud | 1500 l | vouwbaar | nee |
| hoogte | 875 mm | nestbaar | ja |
| lengte | 1820 mm | onderrijdbaar | nee |
| binnenlengte | 1680 mm | onderbouw | vorksloffen |
| breedte | 1390 mm | inrijdbreedte | 655 mm |
| binnenbreedte | 1250 mm | greep | Greeprand rondom |
| bodemlengte | 1552 mm | temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C |
| bodemlengte binnen | 1540 mm | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| bodembreedte | 1122 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | agressieve media |
| bodembreedte binnen | 1110 mm | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| materiaal | GVK (glasvezelversterkt kunststof) | kleur | grijs |
| wandconstructie | gesloten | gewicht | 64 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 203949 |  | Onderwagen, Voor 1500 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1552 x 1122 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 wielen met draai- en zwenkrem |
| 203950 |  | voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit, hoogte 140 mm |
| 704229 |  | plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 1500 l inhoud, in grijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 240194 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |
| 529930 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |