

## Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

**KÄRCHER**

longueur de tuyau 15 m,  
raccordement M22x1,5 mm, avec  
vissage manuel et protection  
antipliage



Numéro d'article: 119825

flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 15 m
- température max. 155 °C
- pression max. 315 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec vissage manuel et protection antipliage
- hauteur x longueur x largeur 80 x 430 x 430 mm

### Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	vissage manuel, protection antipliage
pression	315 bar	hauteur	80 mm
longueur de tuyau	15 m	longueur	430 mm
antistatique	non	largeur	430 mm
température maxi	155 °C	Poids	3,75 kg

