


sèche-mains

commande par capteur infrarouge,
hauteur x largeur x profondeur 216 x
275 x 100 mm, puissance 250 - 1000
W, en acier inoxydable brossé

Numéro d'article: 142214



Sèche-mains

Série B

sèche-mains

- pour espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme
- commande par capteur infrarouge
- hauteur x largeur x profondeur 216 x 275 x 100 mm
- durée de séchage 15 sec
- puissance 250 - 1000 W
- en acier inoxydable brossé



Détails techniques

espaces collectifs	distributeur	profondeur	100 mm
type de distributeur	sèche-mains	temps de séchage	15 sec
fréquence d'utilisation	vertical	puissance	250-1000 W
domaine d'utilisation	espaces publics, très fréquentés et exposés au vandalisme	matériau de boîtier	acier inoxydable
commande	capteur infrarouge	surface de boîtier	brossé
hauteur	216 mm	exécution couleur	acier inoxydable
largeur	275 mm	Poids	3,3 kg

