

Rollcart onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 500 x 500 mm,
laadhoogte 190 mm, platform
gesloten, platform van hout,
constructie van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



Artikelnummer: 158191

Rollcart Onderwagen

Draagvermogen 250 kg

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 500 mm
- laadhoogte 190 mm
- lengte x breedte 500 x 500 mm
- platform gesloten
- platform van hout
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel dolly

stuurstang nee

type roller	onderwagen voor kratten	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	250 kg	banden	TPE
euronorm	nee	wiellager	groefkogellager
laadhoogte	190 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	500 mm	diameter wiel	125 mm
breedte laadvlak	500 mm	hoogte	190 mm
platform constructie	gesloten	lengte	500 mm
materiaal platform	hout	breedte	500 mm
materiaal onderstel	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
oppervlak	m. poedercoating	gewicht	13 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		