

## Tablette de rétention fixe

volume de rétention 660 l, hauteur x largeur x profondeur 355 x 2680 x 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 200780



## Tablette de rétention fixe

### pour rayonnage à palettes

Tablette de rétention fixe

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- volume de rétention 660 l
- hauteur x largeur x profondeur 355 x 2680 x 1300 mm
- s. caillebotis
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités




## Détails techniques

type de stockage de produits dan rayonnage

surface galvanisé

type de bac de rétention	Tablette de rétention fixe	équipement bac de rétention	aucun
lieu de stockage	à l'abri	possibilité de passage au-dessous	oui
volume de rétention	660 l	garde au sol	100 mm
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	gerbable	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant	non
hauteur	355 mm	pour travée	2700 mm
largeur	2680 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	1300 mm	module	Tablette de rétention fixe
matériau	acier	Poids	155 kg

## Accessoires

200808		revêtement PE pour bac de rétention, pour hauteur x largeur x profondeur 357 x 2680 x 1300 mm, pour Stockage de fûts, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
220690		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, composé de 4 segments, largeur 2700 mm, grosseur de la maille 33 x 33 mm, en acier galvanisé à chaud

## Cela s'adapte aussi ...

148928		protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 550 x 126 x 104 mm, pour largeur du montant du rayonnage 60 - 85 mm, en polyéthylène, coloris jaune, pour fixation par fermeture velcro
200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural

