

## pompe vide-fûts

pour fluides combustibles avec une viscosité maximale de 500 mPas, puissance de refoulement maximale 0,35 litres par levée, profondeur d'immersion 570 mm, écoulement par coude

Numéro d'article: 200984



## Pompe vide-fûts manuelle

### en acier inoxydable



pompe vide-fûts

- pour fluides combustibles avec une viscosité maximale de 500 mPas
- puissance de refoulement maximale 0,35 litres par levée
- profondeur d'immersion 570 mm
- écoulement par coude
- boîtier en acier inoxydable


## Détails techniques

|                                  |                                  |                                |                  |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| type de stockage de produits dan | manutention de fûts / conteneurs | commande                       | main             |
| manipulation de fûts / conteneur | pompe                            | puissance refoul. max. l/levée | 0,35 l/levée     |
| type pompe                       | pompe vide-fûts                  | profondeur d'immersion         | 570 mm           |
| fluide                           | fluides combustibles             | sortie                         | coude            |
| viscosité max.                   | 500 mPas                         | matériau de boîtier            | acier inoxydable |
| réipients de stockage            | fût                              | Poids                          | 1,16 kg          |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200986 |  | vissage de fût, Convient pour combustibles, filetage filetage fin R2" intérieur, en laiton nickelé |
| 200988 |  | kit antistatique pour pompe vide-fûts  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |    | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir   |
| 201012 |    | bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir                 |
| 205536 |    | kit d'adaptateurs universels pour pompes  |
| 221116 |    | gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8  |
| 407817 |  | bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm              |
| 525760 |  | symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm   |