

VARIOfit sledesteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 320 x 250 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met lucht-
banden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 202877



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Steekwagen met sleden

Draagvermogen 250 kg

sledesteekwagen





- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- hoogte x breedte 1305 x 570 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager

- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	ja
type kar	sledesteekwagen	banden	lucht
draagvermogen	250 kg	wiellager	kogellager
breedte schep	320 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	250 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1305 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	570 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	22 kg

Gerelateerde Producten

202870		draagbalken voor stapelsteekwagens, inhangbaar, van staal
202871		sleden voor stapelsteekwagens, van kunststof
500327		handgrepen voor stapelsteekwagens, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagens, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm