

Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 2x20 l bouteilles,
protection de la charge avec porte-
bouteille avec chaîne de sécurité,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, roues avec bandage
air

Numéro d'article: 202910



Rollcart Diable pour bouteilles

pour 2 bouteilles de 20 litres

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 2x20 l bouteilles
- hauteur x largeur 1100 x 730 mm
- convient pour bouteilles de Ø 205 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- sans roue porteuse
- 5 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	260 mm
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Roue porteuse	non
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	2x20 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	205 mm	hauteur	1100 mm
matériau	acier	largeur	730 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	garantie	5 années
pneumatique	air	Poids	14 kg
roulement	roulement à rouleaux		

Accessoires

202918



Boîte à outils pour diable pour bouteilles, en acier

Cela s'adapte aussi ...

144744



armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

201077



soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

206148



pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm

407817



bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion