

Rocholz

Dubbele snijstandaard 5000

snijbreedte 1250 mm, Voor een roldiameter van 750 mm, hoogte x diepte 1740 x 970 mm, onderbouw voeten

Artikelnummer: 208330



Rocholz Snijstysteem 5000

Dubbele standaard

Rocholz Dubbele snijstandaard 5000



- snijbreedte 1250 mm
- Voor een roldiameter van 750 mm
- snijmachine: 2 mescassettes met 1 rond en recht mes, snijdt in beide richtingen
- hoogte x diepte 1740 x 970 mm
- draagvermogen 150 kg
- onderbouw voeten
- Voor opstelling op de vloer
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 7016/RAL2002
- met GS-vignet

Technische details








type verpakking	Snijstandaard	opstelling	legbord
soort verpakking	handmatig	verrijdbaar	nee
geschikt voor (product/materiaal)	papier, karton, zachte folie	onderbouw	voeten
snijdbreedte	1250 mm	materiaal	staal
roldiameter	750 mm	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen	150 kg	kleur	RAL 7016/RAL2002

snijmachine	2 mescassettes met 1 rond en recht mes, snijdt in beide richtingen	certificering GS
hoogte	1740 mm	gewicht 68 kg
diepte	970 mm	

Gerelateerde Producten

208366		meterteller voor paktafel, snijbreedte 1250 mm
208369		mes voor snijmachine, Geschikt voor voor papier en karton
208370		mes voor snijmachine, Geschikt voor voor folies

Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
552562		golfkarton, levering als rol, kwaliteit tweelaags, rollen lengte x breedte 70 m x 1200 mm, golfkarton, gewicht ca. 80 g/m ²