

META

palletstelling - grondveld

MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 4900 x 2870 x 1100 mm, vaklast 3510 kg, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220678



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Basisstelling

palletstelling - grondveld



- hoogte x breedte x diepte 4900 x 2870 x 1100 mm
- veldlast 8100 kg
- vaklast 3510 kg
- vakbreedte 2700 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- constructie van staal

- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	palletstelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingveld	grondveld	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
materiaal	staal	vakbreedte	2700 mm
hoogte	4900 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	2870 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
diepte	1100 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
vaklast	3510 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
veldlast	8100 kg	garantie	5 jaar
parkeerplaats	6 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/2
opslagniveaus	3 stuks	gewicht	165,05 kg
opslag	in de lengte		

Gerelateerde Producten

200802		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 485 x 2680 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven