

## jerrycan de transport

Convient pour combustibles agressifs, en acier inoxydable, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 114 x 244 x 408 mm, avec anneau de protection plastique sur le pourtour



Numéro d'article: 236234

### jerrycan de transport

- Convient pour combustibles agressifs
- en acier inoxydable
- capacité 5 l
- hauteur x largeur x profondeur 114 x 244 x 408 mm
- verrouillable avec capuchon à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec anneau de protection plastique sur le pourtour
- sans système d'évacuation
- avec Poignée de transport
- avec homologation UN
- livré étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses

## Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptif de sécurité	coupe-flammes	non
type de réceptif	bidon	homologation	UN
type de jerrycan	jerrycan de transport	compensation de vide / surpressi	oui
capacité	5 l	Expiration	sans
considération comme	combustibles agressifs	équipement conteneur	anneau de protection

matière dang		pour produi	plastique sur le pourtour
matériau	acier inoxydable 1.4301	poignée	Poignée de transport
hauteur	114 mm	joint	NBR
largeur	244 mm	volume de livraison	étiquettes de sécurité conformément à GHS incluses
profondeur	408 mm	Poids	2,2 kg
fermeture	capuchon à vis		