

Cascoo bokwiel

draagvermogen 700 kg, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met dubbel kogellager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243661



bokwiel

- draagvermogen 700 kg
- met polyamide-banden
- diameter 125 mm
- schroefgatafstand 80/75x60/55/48 mm
- naaf met dubbel kogellager
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	700 kg	draadvangkappen	nee
banden	polyamide	naaflengte	47 mm
wiel-ø	125 mm	afstand schroefgat	80/75x60/55/48 mm
materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager dubbel kogellager

gewicht 1,24 kg