


## ADB magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 710 x 300 mm, 58 bakken van polypropyleen in rood en blauw, overzichtelijke onderdelenopslag op 12 niveaus met Stalen bodem en 58 bakken, afsluitbaar met kastslot met veiligheidscilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



**Artikelnummer: 243820**



### magazijnkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 710 x 300 mm
- 58 bakken van polypropyleen in rood en blauw
- uitrusting 18 x H x B x D 75 x 116 x 212 mm en 40 x H x B x D 126 x 170 x 240 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- constructie van staal, gelast
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 106 °
- overzichtelijke onderdelenopslag op 12 niveaus met Stalen bodem en 58 bakken
- Per 30 mm verstelbaar
- afsluitbaar met kastslot met veiligheidscilinderslot

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt
- Leveringstoestand voorgemonteerd

## Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	werkplaatskast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1950 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	710 mm	sluitsysteem	kastslot
diepte	300 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, kisten	materiaal verwerking	gelast
legbord-/niveautype	Stalen bodem	in hoogte verstelbaar legbord	30 mm
legborden / schappen aantal	12 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	50 kg	afsluitbaar	ja
magazijnbakken	58 stuks	scheidingswand	nee
aantal bakken x maat	18x HxBxD 75x116x212 mm, 40x HxBxD 126x170x240 mm	openingshoek deur	106 °
materiaal kist	polypropyleen	levering	voorgemonteerd
kleur bak	rood en blauw	gewicht	79 kg