

trottoirpaal

vorm hoekig met halve kogelkop,
hoogte x breedte x diepte 1160 x 70
x 70 mm, van staal verzinkt met slag-
en krasbestendige poedercoating in
RAL7021 zwartgrijs, uitneembaar, om
in te steken

Artikelnummer: 303319



Trottoirpaal

trottoirpaal

- vorm hoekig met halve kogelkop
- hoogte x breedte x diepte 1160 x 70 x 70 mm
- hoogte boven de grond 900 mm
- van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
- uitneembaar
- om in te steken

Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	automatische functie	nee
	afzetsysteem	afzetpaal	bevestigingstype om in te steken
	type paal	trottoirpaal	afsluitbaar nee
	vorm	hoekig	materiaal staal
	hoogte	1160 mm	oppervlak verzinkt // poedercoating
	breedte	70 mm	kleur zwartgrijs // RAL7021

diepte	70 mm	paal uitvoering	uitneembaar
hoogte via gang	900 mm	uitvoering	type 1
model kop	halve kogelkop	gewicht	12 kg
in-/uitklapbaar	nee		

Gerelateerde Producten

646745		afzetketting voor trottoirpaal, kettingelementen 5 x 36 mm, van staal verzinkt met coating in RAL7021 zwartgrijs
647486		kettingschroefsluiting voor trottoirpaal, kettingelementen 7 x 52 mm, van staal verzinkt met coating in RAL7021 zwartgrijs
647497		kettingogen voor trottoirpaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
210305		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 910 x 395 x 395 mm, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in antraciet, met overkapping
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
525473		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in blauw, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in blauw