

ventouse de manutention

force verticale 120 kg, 1 ventouse(s)
Ø 210 mm, avec pompe manuelle
et affichage pour obtenir la
dépression, corps en aluminium,
volume de livraison : dans une
mallette



Numéro d'article: 329232

Ventouse de manutention

avec 1 ventouse






ventouse de manutention

- force verticale 120 kg
- convient pour charges larges et lisses
- 1 ventouse(s) Ø 210 mm
- avec pompe manuelle et affichage pour obtenir la dépression
- poignée gainée antidérapante pour levage sûr
- corps en aluminium
- volume de livraison : dans une mallette

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	nombre de ventouses	1 pièce
type de moyen de levage	élévateur de panneaux	équipement appareil de levage	pompe manuelle et affichage pour obtenir la dépression
type porte-panneaux	ventouse de manutention	poignée	poignée gainée antidérapante
force verticale	120 kg	matériau	aluminium
convient pour (produit/matériau)	charges larges et lisses	volume de livraison	dans une mallette
diamètre de disques	210 mm	Poids	1,78 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm