


## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van staal, baan lengte x  
breedte 2 m x 500 mm, asafstand  
125 mm

Artikelnummer: 409659



## Blume Förderanlagen Stalen wieltjesbaan - balie-element

### Recht

rollenbaan















- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 500 mm
- breedte 540 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 700 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



### Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	staal	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt




uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	500 mm	gewicht	19 kg
breedte	540 mm		

## Gerelateerde Producten

126304		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
409954		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm
410035		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm
410159		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428631		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428675		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428722		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428766		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428802		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428846		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429033		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429077		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

429146		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429204		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

### Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm