

META **magazijnstelling -** **aanbouwveld** **FIX**

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1002 x 604 mm, veldlast 900 kg / vaklast 100 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 472597



Das Lagersystem



META Systeemschroefstelling **FIX**

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1002 x 604 mm
- veldlast 900 kg / vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften

verstelbaar in stappen van 25 mm

- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel in lengte- en diepterichting
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met stalen voeten
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingtype | magazijnstelling | stelling uitrusting | legborden |
| stellingsysteem | schroefsysteem | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak legbord | verzinkt |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 2000 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| breedte | 1002 mm | stabiliteit / versterking / vers | lengte-/diepterichting |
| diepte | 604 mm | onderbouw | stalen voeten |
| vaklast | 100 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 900 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | levering | gedemonteerd |
| vakbreedte | 1000 mm | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakdiepte | 600 mm | garantie | 5 jaar |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | gewicht | 23,011 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150072 | • | ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 150074 |  | muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 186102 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 752 x 604 mm, veldlast 900 kg / vaklast 100 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 473658 |  | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen |
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 216063 |  | doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |