

Bauer Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 840 x 1320 x 670 mm, inhoud 0,4 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorksloten



Artikelnummer: 528081

Bauer Kiepbak

laag model

Oliedichte kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 840 x 1320 x 670 mm
- hoogte stortkant 485 mm
- inhoud 0,4 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 73 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorksloten 285 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorksloten



Technische details

baktype Kiepbak




onderrijdbaar ja

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| inhoud | 0,4 m ³ | onderbouw | vorksloffen |
| hoogte | 840 mm | hoogte vorksloffen | 55 mm |
| lengte | 1320 mm | breedte vorksloffen | 170 mm |
| breedte | 670 mm | afstand vorkkokers | 285 mm |
| draagvermogen | 300 kg | kraan | nee |
| bouwwijze | lage bouwvorm | stapelbaar | nee |
| hoogte stortkant | 485 mm | nestbaar | nee |
| materiaal | staal | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| materiaal verwerking | gelast | oppervlak | gelakt |
| eigenschap materiaal | olie- en waterdicht | kleur | blauw // RAL 5012 |
| materiaaldikte opvangbak | 2 mm | kleur uitvoering | blauw |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom | plafond | nee |
| kantelfunctie | handmatig | gewicht | 73 kg |
| kantelbeveiliging | Geveerde kantelbeveiliging | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|--|---|
| 500413 |  | tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,4 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag |
| 528107 |  | wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203428 |  | montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium |
| 525920 |  | vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |
| 531837 |  | vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs |