

## PAVOY

### armoire multicases

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1600 x 500 mm, avec 20 compartiments, répartition 4x5, largeur du compartiment 400 mm, verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 528878



### PAVOY Vestiaire multicases Basis

#### avec portes vitrées

armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1600 x 500 mm
- avec 20 compartiments, répartition 4x5
- largeur du compartiment 400 mm
- compartiment hauteur x largeur x profondeur 310 x 320 x 470 mm
- porte battante vitrée
- portes à simple paroi avec gonds intérieurs
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- avec label de sécurité GS

- 10 années de garantie






## Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau de finition	soudé
type d'armoire	armoire multicases	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1850 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1600 mm	hauteur de compartiment (ga.)	310 mm
profondeur	500 mm	largeur de compartiment (ga.)	320 mm
équipement armoire	compartiments	profondeur de compartiment (ga.)	470 mm
compartiments	20 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
Compartimentage	4x5	type de porte	porte vitrée
largeur de compartiment	400 mm	structure de porte	à une paroi
soubassement	socle	certification	GS
verrouillable	oui	garantie	10 années
système de fermeture	serrure porte-cadenas	Poids	110 kg
matériau	tôle d'acier		

## Accessoires

242947		cadenas, largeur 30 mm
242948		cadenas, largeur 30 mm

## Cela s'adapte aussi ...

100889		armoire multicases, hauteur x largeur x profondeur 855 x 600 x 500 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
222660		nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune
222831		Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé
501182		tapis bouclé lavable, convient pour intérieur et extérieur, longueur x largeur 1500 x 900 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris
504280		horloge de gare, radiohorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie

521199



portemanteau, hauteur x diamètre 1800 x 500 mm, 6 patères à chapeaux et 12 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, en acier, en aluminium-argenté