

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 410 x 610
mm, plateforme en acier, avec
cadre en cornières, plateforme
incliné, avec 3 bacs, Dimensions
adaptées au bac norme Europe,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 531526

VARIOfit Chariot à plateaux **avec bacs norme européenne**

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 410 x 610 mm
- plateforme en acier, avec cadre en cornières
- plateforme incliné
- avec 3 bacs
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en construction en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1125 x 520 x 665 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	410 mm	matériau	construction en acier
largeur de plateau	610 mm	matériau de finition	soudé
nombre de plateaux	3 pièce	rehausse	aucune
alignement de niveaux	incliné	équipement chariot	3 bacs
hauteur	1125 mm	rabattable	non
longueur	520 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	665 mm	surface	finition peinture époxy
type de niveau	ouvert	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	acier	garantie	12 années
équipement de plateforme	cadre en cornières	Poids	37 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris