

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 300 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 160 x 42 mm, naaf met rollager, velg van polyamide, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 997524



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 300 kg
- met Massief rubberen elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 160 x 42 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	195 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm

banden	Massief rubberen elastiek	wielbreedte	42 mm
wiel-ø	160 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	polyamide	lengte plaat	135 mm
wiellager	rollager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,2 kg
zwenklager	kogellager		

Gerelateerde Producten

997681



wiel, draagvermogen 300 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 160 x 42 mm, naaf met rollager, velg van polyamide

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken