

PKAV Aluminium portaalkraan verrijdbaar



PKAV verrijdbare portaalkranen, indien snel en eenvoudig een niet-permanent hijspunt gecreëerd moet worden.

Kenmerken

- Verrijdbaar met last.
- Zeer korte montage- en demontagetijd van enkele minuten.
- 3-delig demontabel, twee staanders en een draagbalk.
- Inklapbare staanders voor eenvoudig transport.
- Hoogteverstelling, opstelling in lage ruimten is mogelijk.
- Instelbare overspanning door één, verplaatsbare staander.
- Zeer laag eigengewicht doordat de kraan geheel uit aluminium en kunststof is vervaardigd.

Standaard levering

- Inclusief loopkat.
- Exclusief takel.

Optie

- Andere uitvoeringen op aanvraag.

Type	Veilige werklust (kg)	Hoogte (mm)	Staanterbreedte (mm)	Overspanning (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
PKAV-K-3M	1000	1500-2000	1250	3000	120	3943001
PKAV-K-4M	1000	1500-2000	1250	4000	120	3943003
PKAV-M-3M	1000	2000-3000	1700	3000	150	3943005
PKAV-M-4M	1000	2000-3000	1700	4000	150	3943007
PKAV-M-5M	1000	2000-3000	1700	5000	150	3943008
PKAV-G-3M	1000	2250-3500	2000	3000	170	3943009
PKAV-G-4M	1000	2250-3500	2000	4000	170	3943011