

ZARGES

Alu-Kastenwagen

W 182

Ladefläche Länge x Breite 700 x 560 mm, Inhalt 230 l, Höhe x Länge x Breite 760 x 740 x 600 mm, mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 146506



ZARGES Alu-Kastenwagen W 182

Alu-Kastenwagen

- Ladefläche Länge x Breite 700 x 560 mm
- Inhalt 230 l
- Höhe x Länge x Breite 760 x 740 x 600 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel	nein
Material	Aluminium	abschließbar	nein
Ladeflächenlänge	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladeflächenbreite	560 mm	Bereifung	Gummi
Höhe	760 mm	Radlager	Rollenlager
Länge	740 mm	Rad-Ø	125 mm
Breite	600 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Inhalt	230 l	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Gewicht	13,5 kg
Aufbauten	4 Wände		